



CZ001

Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter < 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Klickbefestigung

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	500 V
Versorgungsspannungsart	AC

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	12000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	6000

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Breite	18 mm
--------	-------

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1