



Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm reinweiß

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlussssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

DABA5008019010



Technische Merkmale

Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	80 mm
Länge	3000 mm
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Aluminium
Halogenfrei	ja