



Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm reinweiß

Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlussssäulen erhältlich.

Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

DABA5016019010



Technische Merkmale

Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	160 mm
Länge	3000 mm
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Aluminium
Halogenfrei	ja