



DAK28028009010



### Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

**Hinweise:** Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

### Technische Merkmale

Ausführung	doppelseitig
Montagehöhe	2760 mm
Lichter/innerer Querschnitt	10800 mm <sup>2</sup>
Ortsveränderlich	nein
Breite	98 mm
Tiefe	130 mm
Säulenform	rechteckig
Befestigungsart	geklemmt
Format Geräteeinbaumöglichkeit	frontrastend
Werkstoff	Aluminium
Halogenfrei	ja
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Oberfläche	lackiert