




DAK802800ELN



**Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tiefe                       | 65 mm                       |
| Breite                      | 98 mm                       |
| Montagehöhe                 | 2,76 - 2,76 m               |
| Höhenausgleich              | 0                           |
| Lichter innerer Querschnitt | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |
| Säulenform                  | Rechteckig                  |
| Oberteil Breite             | 80 mm                       |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
|-----------------------------------|---|

**Ausstattung**

|                  |      |
|------------------|------|
| Einstellbar      | Ja   |
| Ortsveränderlich | Nein |

**Kabel**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Kabeleinführungsstelle | Oben |
|------------------------|------|

**Installation, Montage**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Bodenmontage  | Ja |

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert  |
| Farbe      | Aluminium |