




DAP2806509016



Bodenanschluss säule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß

Stand säulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Stand säulen. Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule mit Kennzeichnungsschild.

Technische Merkmale

Länge	650 mm
Lichter/innerer Querschnitt	10800 mm ²
Säulenform	rechteckig
Befestigungsart	sonstige
Format Geräteinbaumöglichkeit	frontrastend
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	lackiert
Halogenfrei	ja
Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016