



DAS28034009016



Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannungsbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Technische Merkmale

Ausführung	doppelseitig
Montagehöhe	3400 / 3700 mm
Lichter/innerer Querschnitt	10800 mm ²
Ortsveränderlich	nein
Breite	98 mm
Tiefe	130 mm
Säulenform	rechteckig
Befestigungsart	verspannt
Format Geräteeinbaumöglichkeit	frontrastend
Werkstoff	Aluminium
Halogenfrei	ja
Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Oberfläche	lackiert