




DAS802500ELN



Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 98 mm |
| Montagehöhe | 2,5 - 2,8 m |
| Höhenausgleich | 300 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 5400 - 5400 mm ² |
| Säulenform | Rechteckig |
| Oberteil Breite | 80 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
|-----------------------------------|---|

Ausstattung

| | |
|------------------|------|
| Einstellbar | Ja |
| Ortsveränderlich | Nein |

Kabel

| | |
|------------------------|------|
| Kabeleinführungsstelle | Oben |
|------------------------|------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Farbe | Aluminium |