



DSK50L25F10

Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x2500mm weiß glänzend

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich.

Technische Merkmale

Länge	2500 mm
Kanalhöhe	38 mm
Kanalbreite	222 mm
Lichter/innerer Querschnitt	2800 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	12
Farbe	weiß
Oberfläche	glänzend
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja
Mit Schutzfolie	ja
Deckelausführung	vormontiert