



EC050

1Phasen Energiezähler 32A zur Direktmessung, 1PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polart 1P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom 32 A

Maximaler Strom im Messstromkreis 32 A

Kapazität

Anzahl Module 1

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Direktanschluss

Elektrische Hauptattribute

Art des Impulsgebers Optisch

Kompatibilität

Geeignet für Bezug

Messung

Messsystem Direktmessung

Messgeräteart Elektronisch

Frequenzmessbereich 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung 1

Funktionen

Genauigkeitsklasse B

Tarifart Eintarif

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA 6,70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 6,70 W