



EC051

1Phasen Energiezähler 32A zur Direktmessung und mit Impulsausgang, 1PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polart 1P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom 32 A

Maximaler Strom im Messstromkreis 32 A

Kapazität

Anzahl Module 1

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Direktanschluss

Abmessungen

Breite 17,50 mm

Elektrische Hauptattribute

Art des Impulsgebers Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für Bezug

Messung

Messsystem Direktmessung

Messgeräteart Elektronisch

Frequenzmessbereich 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung 1

Funktionen

Genauigkeitsklasse B

Tarifart Eintarif

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	6,70 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,70 W