



EE180



IP20

## Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

#### Beleuchtung

Max. Belastung Leuchtstofflampen-Serie 1000 W

#### Funktionen

Gangreserve Jahre 5 y

Mit Netzsynchronisation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

#### Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 1,5 s

Mit Impulsprogramm Nein

Anzahl Kanäle 1

#### Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

Tagesprogramm Ja

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +55 °C

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel

#### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 65 mm

Tiefe 65 mm