



EE600



IP55

Außenbewegungsmelder 220°/360° mit LED- Strahler, IP55, weiß

Technische Merkmale

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 220 - 360 °

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 40 °C