



EE804A



## Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

### Technische Merkmale

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder, Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Abmessungen

Breite	105,50 mm
Einbautiefe	0
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP21
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich, Für Deckenmontage