





EE810



Präsenzmelder Aufbau 1 Kanal mit Unterputz Schalteinsatz

Technische Merkmale

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 - 30 Min
----------------------------------	------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1200 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	100 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Texte

Funktion	Mit Kommunikation zwischen Einzelgeräten bei Parallelschaltung (Wächtersystem-Bildung)
Montageart	Für Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)