



EE960

## Kompaktleuchte für Verteilereinbau

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-5 - 60 °C

#### Konnektivität.

Montageart	Klemmbefestigung, Schraubanschluss
------------	------------------------------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

#### Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	54 mm
Tiefe	51 mm

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 230 V
---	-------------