



EEN002



Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

Technische Merkmale

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -30 - 60 °C

Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

Konnektivität.

Montageart Einbaubar

Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender 100 m

Höhe 40 mm

Breite 40 mm

Tiefe 90 mm

Kabel

Kabellänge 1 m