



EEN100



IP20 

## Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

#### Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit 60 s

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - +70 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### Texte

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene, AufbAufühler für Wand- und Deckenmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

#### Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 17,80 mm

Tiefe 65 mm