




EEN101



IP20 

Dämmerungsschalter mit Einbaufühler EEN002

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit 60 s

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 6 mm²

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene, Einbaufühler für Montage in wasserdichtem Gehäuse

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 17,80 mm

Tiefe 65 mm