



EER518

**Bewegungsm. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassungshöhe 8m**

**Technische Merkmale**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360 °

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
----------------------------------	-------------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5- 2000 lx
-------------------------------	------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Einbautiefe	78 mm
Empfohlene Montagehöhe	6 - 9 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP41
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein