



EG010



IP20

Tagesschaltuhr digital, 1 Kanal, vorprogrammiert 1W 16A

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
-------------------------------	--------

Funktionen

Gangreserve Jahre	3 y
Mit Netzsynchrisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	60 s
Mit Impulsprogram	Nein
Anzahl Kanäle	1

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm ²

Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Nein
Jahresprogramm	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Abmessungen

Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm