



EG103



IP20

**Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital**

**Technische Merkmale**

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

**Funktionen**

Gangreserve Jahre 5 y  
Mit Netzsynchronisation Nein  
Mit Quartz Synchronisation Ja

**Ausstattung**

Genauigkeit pro Tag 1,50 s  
Mit Impulsprogram Nein  
Anzahl Kanäle 1

**Anschluss**

Kontaktart 1x Wechsler  
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Einstellungen**

Tagesprogramm Nein  
Wochenprogramm Ja  
Jahresprogramm Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen  
Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel

**Abmessungen**

Höhe 85 mm  
Breite 35 mm  
Tiefe 64 mm