



EG103E



IP20

Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, Komfort

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Funktionen

Gangreserve Jahre 5 y

Mit Netzsynchronisation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 1,50 s

Mit Impulsprogram Ja

Anzahl Kanäle 1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Einstellungen

Tagesprogramm Nein

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel, Mit Impulsfunktion, Anwesenheitssimulation

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 35 mm

Tiefe 64 mm