



EG203



IP20

**Wochenschaltuhr, 2 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital**

**Technische Merkmale**

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

**Funktionen**

Gangreserve Jahre 5 y

Mit Netzsynchronisation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

**Ausstattung**

Genauigkeit pro Tag 1,50 s

Mit Impulsprogram Nein

Anzahl Kanäle 2

**Anschluss**

Kontaktart 2W

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Einstellungen**

Tagesprogramm Nein

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel

**Abmessungen**

Höhe 85 mm

Breite 35 mm

Tiefe 64 mm