



EG203E



IP20

## Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 2 W 16 A Comfort

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

#### Functies

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

#### Samenstelling

Nauwkeurigheid per dag	1,50 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	2

#### Aansluiting

Soort contact	2x wissel
Doorsnede soepele geleider	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm