



EG493E



IP20



Jahresschaltuhr 4 Kanäle, digital

Technische Merkmale

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|-------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1500 W |
|-------------------------------|--------|

Funktionen

| | |
|----------------------------|------|
| Gangreserve Jahre | 5 y |
| Mit Netzsynchronisation | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja |

Ausstattung

| | |
|---------------------|--------|
| Genauigkeit pro Tag | 0,20 s |
| Mit Impulsprogramm | Ja |
| Anzahl Kanäle | 4 |

Anschluss

| | |
|---|----------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.75 - 2.5 mm ² |

Einstellungen

| | |
|----------------|------|
| Tagesprogramm | Nein |
| Wochenprogramm | Nein |
| Jahresprogramm | Ja |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

Texte

| | |
|--------------|---|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Funktion | Mit Impulsfunktion, Tastensperre über PIN-Code, Anwesenheitssimulation, mit Betriebsstundenzähler |