



EGK100
IP20

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 - 240 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Beleuchtung

Max. Belastung Leuchtstofflampen-Serie 1000 W

Funktionen

Gangreserve Jahre 10 y

Mit Netzsynchronisation Ja

Mit Quartz Synchronisation Ja

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 0,25 s

Mit Impulsprogramm Ja

Anzahl Kanäle 1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.2 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.2 - 4 mm²

Einstellungen

Tagesprogramm Ja

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 17,80 mm

