



EGK103

Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digital inkl. Bluetooth-Programmierschlüssel

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Beleuchtung

Max. Belastung Leuchtstofflampen-Serie 1000 W

Funktionen

Gangreserve Jahre 5 y

Mit Netzsynchronisation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 1,50 s

Mit Impulsprogramm Nein

Anzahl Kanäle 1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Einstellungen

Tagesprogramm Ja

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemme

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 35,80 mm

