



EGN100  
**IP20**

## Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung	230 - 240 V
--------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

#### Beleuchtung

Max. Belastung Leuchtstofflampen-Serie	1000 W
--	--------

#### Funktionen

Gangreserve Jahre	10 y
-------------------	------

Mit Netzsynchronisation	Ja
-------------------------	----

Mit Quartz Synchronisation	Ja
----------------------------	----

#### Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0,25 s
---------------------	--------

Mit Impulsprogramm	Ja
--------------------	----

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

#### Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

#### Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
---------------	----

Wochenprogramm	Ja
----------------	----

Jahresprogramm	Ja
----------------	----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

#### Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	17,80 mm
Tiefe	62,50 mm