



EGN200

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

Beleuchtung

Max. Belastung Leuchtstofflampen-Serie	1000 W
--	--------

Funktionen

Gangreserve Jahre	10 y
Mit Netzsynchroisation	Ja
Mit Quartz Synchronisation	Ja

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0,25 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	2

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm ²

Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemme
--------------	-------------------

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	35,80 mm

