



EH111



IP20

Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

Technische Merkmale

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 900 W

Verlustleistung bei Vollast 1 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle 1

Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 4 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Kapazität

Anzahl Module 3

Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 54 mm

Tiefe 60 mm

Texte

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6) 3 A

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 50000

