



EH209



IP20

Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE

Technische Merkmale

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	0,50 VA
----------------------------	---------

230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
-------------------------------	--------

Verlustleistung bei Vollast	1 W
-----------------------------	-----

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Abmessungen

Höhe	90 mm
------	-------

Breite	36 mm
--------	-------

Tiefe	54 mm
-------	-------

Texte

Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
--------------------	--

Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
------------	--------------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	4 A
--------------------------	-----