



EH271



IP20

## Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A, 2 PLE

### Technische Merkmale

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

Verlustleistung bei Vollast 1 W

#### Funktionen

Anzahl Funktionskanäle 1

#### Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

#### Kapazität

Anzahl Module 2

#### Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 36 mm

Tiefe 58 mm

#### Texte

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6) 3 A

#### Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 50000