



EH710



IP20

Schaltuhr elektromechanisch 72x72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

Technische Merkmale

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	0,50 VA
230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
Verlustleistung bei Volllast	1 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Abmessungen

Höhe	72 mm
Breite	72 mm
Tiefe	48,50 mm

Texte

Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Montageart	Für Aufputzmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	50000
---	-------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------