



EH711



IP20

## Schaltuhr elektromechanisch 72x72 mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

### Technische Merkmale

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	0,50 VA
----------------------------	---------

230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
-------------------------------	--------

Verlustleistung bei Vollast	1 W
-----------------------------	-----

#### Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

#### Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
---------------------	---

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - +45 °C
--------------------	--------------

#### Abmessungen

Höhe	72 mm
------	-------

Breite	72 mm
--------	-------

Tiefe	48,50 mm
-------	----------

#### Texte

Schaltart/Variante	Wechsler
--------------------	----------

Montageart	Für Aufputzmontage
------------	--------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

#### Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	50000
---	-------