



EH712



IP20

## Schaltuhr elektromechanisch 72x72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

### Technische Merkmale

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

Verlustleistung bei Vollast 1 W

#### Funktionen

Anzahl Funktionskanäle 1

#### Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

#### Kapazität

Anzahl Module 4

#### Abmessungen

Höhe 72 mm

Breite 72 mm

Tiefe 48,50 mm

#### Texte

Schaltart/Variante Schließer-Kontakt

Montageart Für Aufputzmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 50000

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V