



EHN010



Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

Technische Merkmale

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	900 W
Verlustleistung bei Vollast	1 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - +50 °C
--------------------	--------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	60 mm

Texte

Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	3 A
--------------------------	-----

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	50000
---	-------

