



EHN111



## Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

### Technische Merkmale

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 0,50 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 1100 W

Verlustleistung bei Vollast 1 W

#### Funktionen

Anzahl Funktionskanäle 1

#### Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +55 °C

#### Kapazität

Anzahl Module 3

#### Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 54 mm

Tiefe 60 mm

#### Texte

Schaltart/Variante Wechsler

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6) 3 A

#### Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 50000

