



EHZ001K

BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

Technische Merkmale

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Elektrischer Strom

Maximale Stromstärke 0,10 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Kompatibilität

NVP Wert 69 %

Kabel

Kabellänge 0,40 m

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp RJ12

Lagerung

Datenübertragungsrate 19,20 kbit/s

Abmessungen

Länge 450 mm