



EHZ001K

BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

Technische Merkmale

Typ des Zubehörs	EHZ range
Schutzart	IP30
Leitungslänge	400 mm
Maximale Stromstärke	100 mA
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
Anschlussart	RJ12
Anschlussleitung halogenfrei	nein
Eingangssignal	1 Eingang/2 Ausgänge
Länge	450 mm
Max. Übertragungsrate	19200
NVP-Wert	69 %