



EK028



Stromwandler maxitore

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	0
----------	---

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	15 mm
-------------------------	-------

Höhe der Öffnung	14,60 mm
------------------	----------

Breite der Öffnung	14,60 mm
--------------------	----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	90 A
--------------------------	------

Maximalstrom Sekundärseite	48 mA
----------------------------	-------