



EK187

IP40

## Thermostat, Multifunktion

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

#### Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 2 A

#### Leistung

Leistungsaufnahme VA 1,50 VA

#### Messung

Temperaturbereich 5 - 30 °C

#### Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

#### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,20 K

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Energieeffizienzklasse I (1%)

#### Kapazität

Anzahl Module 3

#### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 52,50 mm

Tiefe 64 mm

#### Texte

Betriebsart Betriebsarten: Automatik, Dauertemperatur

Funktion Mit Frostschutzfunktion

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

