


EKQ0600BL1



## Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Vierkant

#### Abmessungen

Einbautiefe 100 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 100 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

#### Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 1,5 - 3,0 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q06

Halogenfrei Ja