


EKQ0600LE1



## Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

### Technische Merkmale

#### Form

Form	Vierkant
------	----------

#### Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	200 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,5 - 3,0 kN
--------------------	--------------

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

#### Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
Halogenfrei	Ja