


EKQ060BL25



## Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Vierkant

#### Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 0

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Anleitung

Bodenpflege Nass

#### Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

