


EKQ060LE25



Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
Halogenfrei	Ja