




EKQ1200BL1



Nivv Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 100 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 100 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 1,5 - 3,0 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q12

Halogenfrei Ja