


EKQ1200BL1



**Nivv Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Vierkant

**Abmessungen**

Einbautiefe	100 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	244 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung 1,5 - 3,0 kN

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12
Halogenfrei	Ja