



EKQ1200LE1



Nivv Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar.

Technische Merkmale

Nenn-Einbaugröße	Q12
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Mindest-Einbautiefe	100 mm
Zulassungen	EN50085-2-2
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
Werkstoff	Edelstahl
Halogenfrei	ja