


EKQ1200TM1



Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Form

| | |
|------|----------|
| Form | Vierkant |
|------|----------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe | 100 mm |
| Einbaulänge | 244 mm |
| Einbaubreite | 244 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Nenngröße | 244 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 23 mm |

Ausstattung

| | |
|--|------------|
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher | Ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Ausführung Leitungsauslass | Schraubbar |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale Belastung | 3 - 3 kN |
|--------------------|----------|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|----|
| Geeignet für Hohlbodenmontage | Ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |

Werkstoff

| | |
|-----------------------|-----------|
| Farbe Leitungsauslass | Silber |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | Q12 |